



CABRO		
Composition Komposition	96 % Vinyl + 4 % PU Base= 100% CO	Samenstelling Composition
Width Breite	140 cm	Breedte Largeur
Weight Gewicht	938 gr / mtl.	Gewicht Poids
Thickness Dicke	1.10 mm (+ 0.1mm)	Dikte Epaisseur
Martindale (BS 5690)	+100 000 rubs	Martindale (BS 5690)
Light resistance Lichtechtheit	6 / 7	Lichtechtheid Résistance à la lumière
Tensile strength Reissfestigkeit	↑ > 32 daN / 5cm → > 22 daN / 5 cm	Treksterkte Résistance à la traction
Strech until break Bruchdehnung	↑ > 12 % → > 13 %	Rek bij breuk Allongation à la déchirure
Tear resistance Einreissfestigkeit	↑ > 1.2 daN/5 cm → > 1.3 daN/5 cm	Scheurweerstand Résistance à la déchirure
Stock may vary slightly from sample in colour and texture. Abweichungen zwischen einzelnen Produktionspartien sind unvermeidbar. Tegenover het staal zijn lichte verschillen in kleur en afwerking mogelijk. Des différences de nuance en couleur et finition sont inévitables.		
own colors per minimum 300 m		



Antibacterial and hygienic material protection - Urine resistant
 Antibakteriell und hygienischer Schutz - Urinbeständig
 Antibacterieel en hygiënische bescherming -
 Urinebestendig / Antibactérien et protection hygiénique - Résistant à l'urine
 Licence Number: 2152.02



High Scratch resistance & Easy care
 Gute Kraftbeständigkeit & Pflegeleicht
 Goede Krabbestendigheid & Onderhoudsvriendelijk
 Haute résistance rayure & Entretien facile



M2 (NFP 92 503)
BS 5852 part 2 : source 5 CRIB 5
 IMO Fire Test Procedures –
 Resolution A.652(16)



EN - Application: A good room temperature facilitates the application. Do not use a felt-tip, ball-point pen or ink to mark; a pencil will do the job. Do not use solvent containing adhesives.

Cleaning: With a brush and tepid soapy water (non-alkaline), rinse with clear water. Never use polish, stain remover or solvent.

DE - Verarbeitung: Eine gute Raumtemperatur erleichtert die Verarbeitung. Bei der Verarbeitung keinen Filzstift oder Kugelschreiber zum Markieren verwenden. Die Seidenähnlich glänzende Oberflächen-Struktur macht diesen Artikel kratzempfindlicher.

Pflege: Mit lauwarmen Seifenwasser (nicht-alkalisch) reinigen, immer abspülen. Nie Wachs, Fleckenwasser oder Lösungsmittel verwenden.

NL - Verwerking: Een goede kamertemperatuur vergemakkelijkt de verwerking. Nooit met viltstift, inkt of balpen aantekeningen maken, desnoods met potlood. Geen solventhoudende lijmen gebruiken.

Onderhoud: Reinigen met handwarm zeepsop (alkalivrij), naspoelen met proper water. Geen was, vlekken-water of oplosmiddelen gebruiken.

FR - Mise en oeuvre: Une bonne température ambiante facilite la mise en oeuvre. Ne jamais faire d'inscriptions avec des stylos feutre, crayons encre ou stylos à bille, un simple crayon fait l'affaire. Ne pas utiliser des colles contenant du solvant.

Entretien: Utilisez une brosse et de l'eau savonnée (non alcaline) chaude ou tiède, toujours rincer avec de l'eau claire. Ne pas utiliser de cires, détachants ou solvants.

